

Honeywell
MILLER**Zachycovací postroj H500 IS5, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	098183 2
GTIN	3660681064820
Třída artiklu	09A

Popis**Provedení:**

Elastický **dvoubodový záchytný popruh** DuraFlex® s větraným polštářem na zádech a kloubem. Kompletně nastavitelné, automatické rychlozapínací zámky. S **upevňovacími body** pro nástroj. Nově vyvinuté záchytné popruhy H500 se vyznačují anatomicky a ergonomicky tvarovaným prodyšným polstrováním. Vysoká volnost pohybu a mnoho inteligentních funkcí **dlouhodobě prospívají zdraví** uživatele. Do 140 kg. **Záchytný popruh H500 IS5** – uzávěr na hrudi: Automatická spona. Spona na noze: Nástrčná spona. Přední oko 2 x poutko bezpečnostního pásu (sternal).

Norma:

EN 361

Technický popis

Označení výrobce	Zachytny popruh H500 - IS5 MB 2LO
Velikost výrobce	2
Hmotnost	1,17 kg
Druh produktu	Záchytný popruh

