

**Garant**

**Plochý záhlubník DIN pro otvor pod závit, bez povlaku, Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2: 10X4,2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156220 10X4,2
GTIN	4045197087928
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

**Tříbřitý** záhlubník opatřený spirálovou drážkou s pevným vodícím čepem pro otvor pod závit.

**Použití:**

Pro zapouštění šroubů s vnitřním šestihranem DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami s drážkou ISO 1207 (DIN 84).

Vodící čep záhlubníku lícuje do otvoru pod závit.

**Technický popis**

Ø záhlubníku	10 mm
Ø předvrtání	4,2 mm
Počet břitů Z	3
Ø čepu	4,2 mm
Pro velikost šroubů	M5
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ot,
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková délka L	80 mm
Výška stupně L <sub>1</sub> 1. stupně s fazetkou	18 mm
Vrcholový úhel	180 stupeň
Povlak	bez povlaku

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 373
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Plochý záhlubník

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		