

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr a_p 2,5 mm.

Technický popis

Typ	INOX
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RPKT 10T3MOT
Typ	HB7635
Posuv f_z na zub	0,15 mm
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		