

**Garant****RPKW 1204MOT, HB7605, Typ: HART**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	212056 HART
GTIN	4062406390389
Třída artiklu	21A

## Popis

**Provedení:**

**Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.**

**Upozornění:**

Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr  $a_p$  3 mm.

Posuv  $f_z$  na zub: 0,2 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RPKW 1204MOT

Typ: HART

## Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RPKW 1204MOT
Řezný materiál	TK
Typ	HART
Typ	HB7605
Posuv $f_z$ na zub	0,2 mm

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel > 50 HRC	vhodný	120 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	70 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	55 m/min	H
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		