

Garant**RPKW 1204MOT, HB7605, Typ: HART**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212058 HART
GTIN	4062406390396
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr a_p 3 mm.

Posuv f_z na zub: 0,15 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RPKW 1204MOT

Typ: HART

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RPKW 1204MOT
Typ	HART
Řezný materiál	TK
Typ	HB7605
Posuv f_z na zub	0,15 mm

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel > 50 HRC	vhodný	110 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	90 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	65 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	50 m/min	H
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		