

Garant**RPKT 1204MOT, HB7525, Typ: ST900**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Šestinásobně indexované kruhové vyměnitelné destičky. Při dodržení maximální hloubky řezu poskytují šest plnohodnotných břitů.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr a_p 3 mm.

Posuv f_z na zub: 0,35 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RPKT 1204MOT

Typ: ST900

Technický popis

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RPKT 1204MOT
Typ	ST900
Typ	HB7525
Posuv f_z na zub	0,35 mm

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	360 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	290 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	250 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	200 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		