

Garant**RPKW 1204MOT, HB7515, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212054 ST1400
GTIN	4062406390372
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr a_p 3 mm.

Posuv f_z na zub: 0,35 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RPKW 1204MOT

Typ: ST1400

Technický popis

Řezný materiál	TK
Typ	ST1400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RPKW 1204MOT
Typ	HB7515
Posuv f_z na zub	0,35 mm

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	230 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	180 m/min	P
GG(G)	vhodný	220 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		