

Garant**RPKT 1204MOT, HB7635, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212062 UNI
GTIN	4062406390419
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr a_p 3 mm.

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RPKT 1204MOT

Typ: UNI

Technický popis

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RPKT 1204MOT
Typ	UNI
Typ	HB7635
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	255 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		