

**Kombinovaný plochý záhlubník, Velikost / Ø záhlubníku: 01/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156730 01/6
GTIN	4033591011656
Třída artiklu	16C

Popis**Provedení:**

Díky spirálovým drážkám velmi dobré obrábění a ideální odvod třísek. **Snadné přebrušování.** Záhlubník je v držáku zajištěn proti protáčení.

Použití:

Pro zahlubování šroubů dle DIN nebo **po kombinaci příslušného záhlubníku a čepu pro zhotovování stupňových otvorů nebo nenormovaných zahloubení.**

Upozornění:

Na poptávku se záhlubník dodává také v HSS s volitelným TIN povlakem a také s naletovanými TK břitzy a výměnnými destičkami ISO ve tvaru „T“.

Technický popis

Ø zahloubení	6 mm
Počet břitů Z	2
Ø stopky	7 mm
Délka břitu	8 mm
Úhel zahlubovacího stupně	180 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Obráběcí vložka pro zahlubování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	40 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	60 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	20 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	5 m/min	M
mokrý max.	vhodný		