

**Přesný úchylkoměr, ± rozsah měření / odečet: 50/1 μm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434680 50/1
GTIN	4031452301502
Třída artiklu	46C

Popis**Provedení:**

Přesný úchylkoměr s měřicí silou 0,14 N ($\pm 20\%$).

- **Jednoduché a bezpečné jemné nastavení pomocí nastavovacího tlačítka v horní části korpusu.**
- **Silné snížení setrvačnosti díky jemnému skleněnému ukazateli.**
- **Snížení rizika poškození díky účinné nárazové ochraně.**

Technický popis

Délka	105 mm
Měřicí síla	0,14 N
Odečet	1 μm
Šířka	66 mm
Výška	24,5 mm
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm

Volný zdvih	2,5 mm
± rozsah měření	50 µm
Kalibrování	C3
Norma	DIN 879
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Chráněné proti nárazu	ano
Měřicí technika	analogový
Obal	stabilní box
Druh produktu	Přesné indikátory

Služby

Kalibrování Přesný úchylkoměr Typ FZ	023180 FZ
Kalibrace DAkkSPřesný úchylkoměr Typ FZ	023190 FZ

Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20

Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Zdvihátko Délka 500 mm	434930 500
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30

Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Zdvihátko Délka 140 mm	434930 140
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2