



## Sada kroužků na pretáčení čelistí RotoRi, Typ: XL



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	315910 XL
GTIN	2050002053137
Třída artiklu	30N

### Popis

#### Provedení:

Díky speciální patentované konstrukci uvolňovacích kroužků s **křivkovými segmenty** je umožněno plynulé nastavení čelistí pro vytvoření potřebného průměru. Patentované flexibilní upínací čepy RotoFix obsažené v sadě umožňují vyrovnat velké tolerance zapuštění šroubů v upínacích čelistech nejrůznějších výrobců pomocí rozsahu nastavení 2 mm bez mezery. Dokončovací práce k zapuštění šroubů není nutná.

#### Výhoda:

- **Vnitřní a vnější upnutí 1 kroužkem.**
- **Plynulá oblast upínání.**
- **Na 1/10 mm přesné dosažení průměru soustružení.**
- **Minimální náklady na vybavení díky upínacím čepům RotoFix.**
- **Vysoká úspora nákladů na upínací čelisti.**
- **Optimální přístupnost soustružnického nástroje.**
- **Rychlá a flexibilní manipulace.**

#### Použití:

S kroužky z vysokopevnostní speciální oceli je možno pod upínacím tlakem přesně vysoustružit měkké upínací čelisti nebo vybrousit tvrdé upínací čelisti. Použitelné při vnějším a vnitřním obrábění čelistí.

#### Rozsah dodávky:

Plechový stojan, čepy RotoFix Premium a kroužky RotoFix. 10 kroužků a vždy po 3 čepech M16 / M20.

**Upozornění:**

Na poptávku k dostání také pro 4- a 6čelistová sklíčidla.

**Technický popis**

Vnější upínací Ø	249 - 369 mm
Vnitřní upínací Ø	195 - 315 mm
Vhodné pro ponorný vývrt otočné čelisti	M16
Vhodné pro ponorný vývrt otočné čelisti	M20
Vhodné pro Ø soustružnického sklíčidla	315 - 630 mm
Druh produktu	Kroužek do čelistí