

**Regulátor tlaku 0,5 – 10 barů, Ø vnitřního závitu: 3/8palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080012 3/8
GTIN	4047322244787
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

Podle požadavků sestavitelná jednotka pro údržbu, kterou lze pomocí spojovací sady libovolně rozšířit.

Vzduchová jednotka (systém „multifix“), obsahuje tlakový regulační ventil, mlhovou olejničku a filtr. Rozsah regulace 0,5 – 10 barů, provozní tlak maximálně 16 barů, provozní teplota maximálně 60 °C.

Výhoda:

Upravovací jednotka je individuálně přizpůsobitelná, např. s více regulátory tlaku, bez maznice (pro nástroje bez oleje), atd.

Použití:

Pro zařízení s rozsahem tlaku do 16 barů. Kompatibilní s výrobky CEJN, RECTUS a JWL.

Technický popis

Ø vnitřního závitu	3/8 palec
Průtok při 3dílné upravovací jednotce	1150 l/min
Celková délka (L) jako 3dílná upravovací jednotka	183 mm

Výška (H)	196 mm
Druh produktu	Regulátor tlaku