

Garant**XNEX 080608, HU7710, Typ: ALU**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Oboustranná 2×3břítá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro **rohové frézování**.
6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$.

Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$: 4 mm

Posuv f_z na zub: 0,15 mm

Tloušťka destiček S: 6.35 mm

Technický popis

Typ	ALU
Posuv f_z na zub	0,15 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Tloušťka destiček S	6.35 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HU7710

Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	1320 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	1320 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	1100 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		