

Garant**„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 1,5×D, pravý, Ø DC: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268404 18
GTIN	4062406392482
Třída artiklu	21X

Popis**Provedení:**

Válcová stopka.

Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

Upozornění:

- **Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.**
- **Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).**
- **Při vrtání nad jmenovitý Ø zůstane stát zbytkový materiál.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).**

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Užitná délka L ₁	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZCMX 09..
Ø stopky D _s	25 mm
Jmenovitý Ø D	18 mm
Celková délka L	135 mm
Řada	„4 v 1“
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 43	269028 43
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 44	269028 44