

Garant**„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 1,5×D, pravý, Ø DC: 25mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268404 25 |
| GTIN | 4062406392499 |
| Třída artiklu | 21X |

Popis

Provedení:

Válcová stopka.

Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

Upozornění:

- **Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.**
- **Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).**
- **Při vrtání nad jmenovitý Ø zůstane stát zbytkový materiál.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).**

Technický popis

| | |
|--|------------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 45 (IP20; 5 Nm) |
| Jmenovitý Ø D | 25 mm |
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| Užitná délka L ₁ | 37,5 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZCMX 13.. |
| Celková délka L | 180 mm |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ano |

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 43

269028 43

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 45

269028 45