

Garant**XNEX 080608, HB7525, Typ: ST900**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

Oboustranná 2×3břitá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro **rohové frézování**.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$: 4 mm

Posuv f_z na zub: 0,18 mm

Tloušťka destiček S: 6.35 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,18 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	ST900
Tloušťka destiček S	6.35 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HB7525

Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	335 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	280 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		