


Garant**XNEX 080608, HB735, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

Oboustranná 2×3břitá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro **rohové frézování**.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{ mm}$.

Maximální hloubka řezu $a_{p\text{ max}}$: 4 mm

Tloušťka destiček S: 6.35 mm

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Typ	UNI
Tloušťka destiček S	6.35 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HB735
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\text{ max}}$	4 mm

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		