


Garant**XNEX 080608, HB7515, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Oboustranná 2×3břítá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro **rohové frézování**.
6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$: 4 mm

Posuv f_z na zub: 0,21 mm

Tloušťka destiček S: 6.35 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,21 mm
Typ	ST1400
Rohový rádius	0,8 mm
Tloušťka destiček S	6.35 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HB7515

Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Počet výměn/řezání	6
Povlak	CVD
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	230 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		