


Garant**XNEX 080608, HB7635, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Oboustranná 2×3břítá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro **rohové frézování**. 6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technický popis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,13 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Tloušťka destiček S	6.35 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080608
Typ	HB7635
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\text{max}}$	4 mm

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		