

Garant**„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 2,25×D, pravý, Ø DC: 18mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268408 18
GTIN	4062406392628
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

Válcová stopka s nákrůžkem.

Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

Upozornění:

- Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.
- Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).
- Při vrtání nad jmenovitý Ø zůstane stát zbytkový materiál.
- Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Jmenovitý Ø D	18 mm
Délka stopky L _s	56 mm
Ø d ₂	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZCMX 09..
Ø stopky D _s	25 mm
Užitná délka L ₁	40,5 mm

Délka vyložení L _A	53 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 44	269028 44
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 43	269028 43