

Garant**„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 2,25×D, pravý, Ø DC: 25mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268408 25
GTIN	4062406392635
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

Válcová stopka **s nákrůžkem.**

Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

Upozornění:

- **Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.**
- **Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).**
- **Při vrtání nad jmenovitý Ø zůstane stát zbytkový materiál.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).**

Technický popis

Délka stopky L_s	60 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZCMX 13..
Užitná délka L_1	56 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Jmenovitý Ø D	25 mm
Ø d_2	40 mm

Délka vyložení L _A	73 mm
Řada	„4 v 1“
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 43	269028 43
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 45	269028 45