


**Garant****ZCMX 130404, Typ: HBZ310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268443 HBZ310
GTIN	4062406392734
Třída artiklu	21E

## Popis

ZCMX 130404 HBZ310 Typ: HBZ310

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Posuv obrábění: 0,05 - 0,4 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,3 mm

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 200 - 600 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	200 - 600 m/min
Povlak	PVD
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 130404
Počet výměn/řezání	2
Posuv obrábění	0,05 - 0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm

Hlavní způsob použití	N
Typ	HBZ310
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv vrtání	0,03 - 0,3 mm
Vhodné pro Ø nástroje D <sub>c</sub>	25 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení