



Držák kombinovaného plochého záhlubníku, Velikost / velikost stopky: 0MK1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	156720 0MK1
GTIN	4033591011465
Třída artiklu	16C

Popis

Provedení:

Pouze 4 velikosti držáků pokrývají rozsah od 5 mm do 66 mm (do 85 mm k dodání ze závodu). Záhlubníky a vodicí čepy lze v rámci **jedné velikosti libovolně kombinovat**, vodicí čep lze vyměňovat bez uvolnění záhlubníku.

Kalený a broušený. Záhlubník a čep jsou spojeny šroubem a záhlubník je zajištěn kolíčkem proti pootočení.

Použití:

Pro zahloubení DIN a pro příslušné kombinace čep / záhlubník pro stupňové otvory či nenormovaná zahloubení. **Pro průchozí stupňové otvory** jsou na objednávku k dispozici vodicí čepy o 2 délkách, takže je lze zhotovovat bez předvrtání.

Upozornění:

Záhlubník s **povlakem z TiN** k dodání na poptávku. Lze nabídnout provedení z tvrdokovu, speciálně pro obrábění šedé litiny, **mosazi a chromniklových ocelí**.

Rozsah zahloubení: 8 - 16,5 mm

Otvor Ø H7: 10 mm

Délka otvoru: 18 mm

Vnější Ø: 18 mm

Délka a: 42 mm

Délka b: 49,5 mm

Technický popis

Délka b	49,5 mm
Rozsah zahloubení	8 - 16,5 mm
Délka a	42 mm

Otvor Ø H7	10 mm
Délka otvoru	18 mm
Vnější Ø	18 mm
Druh produktu	Upínač