

Garant**ZCMX 09T304, Typ: HBZ035**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	268438 HBZ035
GTIN	4062406392765
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, velikost 8.

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 190 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T308
Typ	HBZ035
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P

Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Povlak	PVD
Rohový rádius	0,4 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	18 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení