

Garant**ZCMX 130408, Typ: HBZ030**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268444 HBZ030
GTIN	4062406392291
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Tvrďší substrát pro delší životnost s tenkým CVD-povlakem. Speciální pro rovinná a podélná obrábění.

Technický popis

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 130408
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 200 m/min
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HBZ030
Povlak	CVD

Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	25 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení