

Garant**ZCMX 130408, Typ: HBZ035**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268444 HBZ035
GTIN	4062406392307
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Povlak	PVD
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 130408
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 190 m/min

Hlavní způsob použití	P
Typ	HBZ035
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Vhodné pro Ø nástroje D _c	25 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení