

Garant**ZCMX 130408, Typ: HBZ025**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	268444 HBZ025
GTIN	4062406392284
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Typ	HBZ025
Povlak	PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 130408
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm

Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 210 m/min
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	25 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení