

Garant**ZCMX 130408, Typ: HBZ140**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268444 HBZ140
GTIN	4062406392826
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Technický popis

Typ	HBZ140
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 130408
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	PVD
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 190 m/min
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm

Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Vhodné pro Ø nástroje D _c	25 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení