



## Sada kombinovaných plochých záhlubníků v dřevěném stojanu, Velikost / velikost stopky: 01/10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	156700 01/10
GTIN	4033591011564
Třída artiklu	16C

### Popis

#### Provedení:

Sada držáků, záhlubníků a vodicích čepů pro obrábění nejčastěji využívaných Ø otvorů.

#### Použití:

**Pro zahlubování dle DIN** a pro příslušné kombinace čep / záhlubník pro stupňové otvory nebo zahlobení mimo rozsah normy.

#### Obsah:

Po 1 plochem záhlubníku č. 156730: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9

Po 1 vodicím čepu č. 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5

Po 1 držáku č. 156720 se stopkou: Ø 10 mm

#### Upozornění:

Na poptávku se sady kombinovaných záhlubníků dodávají také v HSS s volitelným TIN-povlakem a také s naletovanými TK břity a vyměnitelnými destičkami ISO ve tvaru „T“.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Počet břitů Z: 2

Rozsah zahlobení: 5 - 9 mm

### Technický popis

Rozsah zahloubení	5 - 9 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Plochý záhlubník

## Příslušenství

Držák kombinovaného plochého záhlubníku Velikost / velikost stopky 01/10	156720 01/10
--	--------------