

Garant**Plochý záhlubník bez čepů, Záhlubník Ø DC: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156520 20
GTIN	4045197088031
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Vícebřitý záhlubník se spirálovými drážkami s čelním otvorem pro upínání různých vodících čepů. Upevnění čepu pomocí šroubu v záhlubníku.

Použití:

Díky vyměnitelnému vodícímu čepu lze **jeden** záhlubník používat **pro několik** předvrtaných otvorů různých průměrů.

Upozornění:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Rozměry se vztahují ke šroubům DIN 912, 6912, 7984 a ISO 1207. Příslušným vodícím čepem lze záhlubník používat také pro šrouby jiných velikostí nebo pro stupňovité zahlubování.

Technický popis

Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,16 mm/ot,
Ø otvoru a	5 mm
Pro velikost šroubů	M12
Ø zahloubení	20 mm
Morse kužel MK	2
Celková délka L	140 mm
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 375
Stopka	Morse kužel

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Plochý záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		