

Plochý upínací magnet s vnitřním závitem, ferit, Ø: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085915 50
GTIN	5012095029953
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet z tvrdého feritu se závitovým pouzdem.
- Pozinkovaný povrch.
- Tepelná stálost do maximálně 120 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavění upevněním pomocí šroubů.

Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Technický popis

Materiál povrchu	pozinkováno
Výška se závitem	22 mm
Závit	M6 mm
Závitové pouzdro	ano
Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C
Výška	10 mm
Ø	50 mm
Hmotnost	110 g
Jmenovitá přidržovací síla	220 N

Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Příslušenství

Sada šroubovacích háků s vnějším závitem 10dílná Závit M6	085921 M6
---	-----------