



Pneumatická excentrická bruska, Typ: 58436



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 079656 58436 |
| GTIN | 616026584365 |
| Třída artiklu | 03R |

Popis

Provedení:

Výkonná excentrická bruska s uretanovým brusným talířem se suchým zipem. **Pohodlné použití** díky kompozitnímu pouzdru s nízkou hmotností a ergonomickou ruční plochou. **Robustní pohon na stlačený vzduch s tichým chodem a bez vibrací** s ocelovým válcem a nízkou hlučností.

Excentrická bruska Dynorbital-Spirit (152 mm) pro centrální odsávání. **Kombinovaná bruska**, umožňuje **excentrické** obrábění pro **hrubé broušení a mezibroušení**, se zdvihem 5 mm a **rotační** prací pro broušení s velkým úběrem. Přípojka pro **externí odsávání**.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem viz č. 567775 nebo 567901.

Brusný talíř se suchým zipem DynaMaze pro č. 079655 a č. 079656 vel. X61V a vel. 58436 najdete pod č. 567872 vel. 150.

Technický popis

| | |
|--------------|--------|
| Hmotnost | 1,3 kg |
| Typ odsávání | vnější |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Označení výrobce | Dynalocke 152 mm |
| Ø brusného talíře | 150 mm |
| Maximální počet otáček | 12000 min ⁻¹ |
| Maximální vibrace dle EN | 2,67 m/s ² |
| Maximální spotřeba vzduchu | 654 l/min |
| Pracovní hluk | 82 dB(A) |
| Zdvih | 5 mm |
| Druh produktu | Excentrická bruska |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 320 | 567775 320 |
| Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 400 | 567775 400 |
| Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 80 | 567775 80 |
| Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 800 | 567775 800 |
| Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 60 | 567775 60 |
| Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 600 | 567775 600 |
| Brusný talíř PU se suchým zipem DynaMaze Vnější Ø mm / tvrdost 150 mm | 567872 150 |
| Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 240 | 567775 240 |
| Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 120 | 567775 120 |
| Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 180 | 567775 180 |
| | 567775 40 |

Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-
násobné + 1 Zrnitost 40
