



Sada kombinovaných plochých záhlubníků v dřevěném stojanu, Velikost / velikost stopky: 0/10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	156700 0/10
GTIN	4033591011588
Třída artiklu	16C

Popis

Provedení:

Sada držáků, záhlubníků a vodicích čepů pro obrábění nejčastěji využívaných Ø otvorů.

Použití:

Pro zahlubování dle DIN a pro příslušné kombinace čep / záhlubník pro stupňové otvory nebo zahloubení mimo rozsah normy.

Obsah:

Po 1 plochem záhlubníku č. 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

Po 1 vodicím čepu č. 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

Po 1 držáku č. 156720 se stopkou: Ø 10 mm

Upozornění:

Na poptávku se sady kombinovaných záhlubníků dodávají také v HSS s volitelným TIN-povlakem a také s naletovanými TK břity a vyměnitelnými destičkami ISO ve tvaru „T“.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Počet břitů Z: 2

Rozsah zahloubení: 8,5 - 16,5 mm

Technický popis

Rozsah zhloubení	8,5 - 16,5 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Plochý záhlubník

Příslušenství

Držák kombinovaného plochého záhlubníku Velikost /
velikost stopky 0/10

156720 0/10