



Držák kombinovaného plochého záhlubníku, Velikost / velikost stopky: 1/20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	156720 1/20
GTIN	4033591011496
Třída artiklu	16C

Popis

Provedení:

Pouze 4 velikosti držáků pokrývají rozsah od 5 mm do 66 mm (do 85 mm k dodání ze závodu). Záhlubníky a vodící čepy lze v rámci **jedné velikosti libovolně kombinovat**, vodící čep lze vyměňovat bez uvolnění záhlubníku.

Kalený a broušený. Záhlubník a čep jsou spojeny šroubem a záhlubník je zajištěn kolíčkem proti pootočení. Válcová stopka s unášecí ploškou dle DIN 1835 B a s vnitřním chlazením.

Použití:

Pro zahloubení DIN a pro příslušné kombinace čep / záhlubník pro stupňové otvory či nenormovaná zahloubení. **Pro průchozí stupňové otvory** jsou na objednávku k dispozici vodící čepy o 2 délkách, takže je lze zhotovovat bez předvrtání.

Upozornění:

Záhlubník s **povlakem z TiN** k dodání na poptávku. Lze nabídnout provedení z tvrdokovu, speciálně pro obrábění šedé litiny, **mosazi a chromniklových ocelí**.

Rozsah zahloubení: 14 - 27,5 mm

Otvor Ø H7: 14 mm

Délka otvoru: 20 mm

Vnější Ø: 24 mm

Délka a: 55 mm

Technický popis

Délka otvoru	20 mm
Otvor Ø H7	14 mm
Délka a	55 mm

Rozsah zahloubení	14 - 27,5 mm
Vnější Ø	24 mm
Druh produktu	Upínač