

## ALLURIS

## Výsuvný siloměr FMT-W30, Rozsah měření: 500N



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	478998 500
GTIN	4260244681144
Třída artiklu	47F

## Popis

## Provedení:

- Ruční výsuvný siloměr s ruční pákou pro zjišťování pevnosti v tahu všech nepájených (krimpovaných) kabelových spojek.
- Prostorově úsporný, neklouzavý a robustní stolní přístroj s tvrzenou základní deskou odolnou proti poškrábání.
- Vždy připraven k použití, neboť není závislý na napájení el. energií.
- Díky výměnnému upínacímu adaptéru s 12 různě širokými drážkami lze pokrýt všechny běžné tloušťky kabelů.

## Použití:

Zkoušky kabelových spojek dle norem IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL a NASA.

## Rozsah dodávky:

Výsuvný siloměr kompletní se zkušebním adaptérem a přípravkem pro odtahování svorky, USB rozhraní a návod k obsluze.

## Zvláštní příslušenství:

K dispozici jsou různé výměnné adaptéry, software FMT\_W\_Connect pro vyhodnocení.

## Technický popis

Šířka	160 mm
Délka	350 mm

Rozsah měření	500 N
Rozlišení	0,5 N
Výška	75 mm
Zkušební adaptér na šířku drážky	0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Přesnost	±0,5 % (±1/2 digit)
Druh produktu	Siloměr