

ALLURIS

Výsuvný siloměr FMT-W30, Rozsah měření: 1000N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	478998 1000
GTIN	4260244681151
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

- Ruční výsuvný siloměr s ruční pákou pro zjišťování pevnosti v tahu všech nepájených (krimpovaných) kabelových spojek.
- Prostorově úsporný, neklouzavý a robustní stolní přístroj s tvrzenou základní deskou odolnou proti poškrábání.
- Vždy připraven k použití, neboť není závislý na napájení el. energií.
- Díky výměnnému upínacímu adaptéru s 12 různě širokými drážkami lze pokrýt všechny běžné tloušťky kabelů.

Použití:

Zkoušky kabelových spojek dle norem IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL a NASA.

Rozsah dodávky:

Výsuvný siloměr kompletní se zkušebním adaptérem a přípravkem pro odtahování svorky, USB rozhraní a návod k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

K dispozici jsou různé výměnné adaptéry, software FMT_W_Connect pro vyhodnocení.

Technický popis

Šířka	160 mm
Rozsah měření	1000 N

Výška	75 mm
Rozlišení	1 N
Délka	350 mm
Zkušební adaptér na šířku drážky	0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Přesnost	±0,5 % (±1/2 digit)
Druh produktu	Siloměr