

Garant**Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967100 180
GTIN	4062406393267
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:****Zcela z oceli, zápusťkově kované – zaručeně nerozbitné.****Otvírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pēchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.

S masivními, povrchově kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

Text upoutávky:

Ochranné tlumicí podložky.

Ražená stupnice rozsahu otevření.

Nastavení vedení: Šrouby s vnitřním šestihranem a mosaznou podložkou, s velmi lehkým chodem.

Silné čelisti pro upínání trubek.

Výhoda:

- **Klíčka s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.**
- **Rychlé otvírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.**
- **Klíčka je vyměnitelná.**
- **Ražená stupnice rozsahu otevření.**

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

Technický popis

Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	3/4 – 3,1/2 palec
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Hloubka upnutí	110 mm
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Hmotnost	27 kg
Šířka čelistí	180 mm
Rozsah upnutí	220 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák