



Sada kombinovaných plochých záhlubníků v dřevěném stojanu, Velikost / velikost stopky: 1/12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	156700 1/12
GTIN	4033591011601
Třída artiklu	16C

Popis

Provedení:

Sada držáků, záhlubníků a vodicích čepů pro obrábění nejčastěji využívaných Ø otvorů.

Použití:

Pro zahlubování dle DIN a pro příslušné kombinace čep / záhlubník pro stupňové otvory nebo zahloubení mimo rozsah normy.

Obsah:

Po 1 plochem záhlubníku č. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

Po 1 vodicím čepu č. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15

Po 1 držáku č. 156720 se stopkou: Ø 12 mm

Upozornění:

Na poptávku se sady kombinovaných záhlubníků dodávají také v HSS s volitelným TIN-povlakem a také s naletovanými TK břity a vyměnitelnými destičkami ISO ve tvaru „T“.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 3

Počet břitů Z: 3

Rozsah zahloubení: 14,5 - 24,5 mm

Technický popis

Rozsah zahloubení	14,5 - 24,5 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Plochý záhlubník