

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB730-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T302 HB730-1 Typ: HB730-1
Lamač třísek: XUM
Tolerance: MF
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 3,3 mm
Posuv f : 0,15 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 35 - 230 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Řezná rychlost v_c hlavní použití	35 - 230 m/min
Povlak	Nano-PVD
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,4 - 3,3 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	HB730-1
Řezný materiál	TK
Tolerance	MF
Lamač třísek	XUM
Hlavní způsob použití	UNI
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení