

Garant**DNMG 110408, Typ: HB730-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 110408 HB730-1 Typ: HB730-1
Lamač třísek: XUM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mm
Posuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 35 - 230 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB730-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	35 - 230 m/min
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Rohový rádius	0,4 mm

Lamač třísek	XUM
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	Nano-PVD
Hlavní způsob použití	UNI
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení