

Garant**Strojní závitník HSS-E-PM, DLC, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132610 M8
GTIN	4045197648822
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

S **povlakem DLC sp²** nejnovější generace. **Velmi stabilní provedení, s utvařčem třísky a speciální geometrií břitů pro měděné materiály.** Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,25 mm

Celková délka L: 90 mm

Stopka Ø D_s: 8 mm

Stopka 4hran □: 6,2 mm

Otvor pod závit Ø: 6,8 mm

Technický popis

Otvor pod závit Ø	6,8 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	1,25 mm
Závit Ø	8 mm
Norma	DIN 371
Stopka Ø D _s	8 mm
Celková délka L	90 mm

Stopka 4hran □	6,2 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	24 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M8
Povlak	DLC
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	CS
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník