



Rádlovací frézovací nástroj univerzální, Velikost stopky: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290210 10
GTIN	4030741409486
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.

TK pouzdro se zvýšenou odolností proti opotřebení.

Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

Výhoda:

- **Nízké vibrace.**
- **Nastavovací stupnice a synchronně se pohybující nastavovací vřeteno pro nastavení \emptyset obrobku.**
- **Kratší časy přípravy a tudíž nižší náklady na kus.**
- **Korekce úhlu hřbetu rýhovacího kolečka.**
- **Speciálně kalený povrch pro vyšší odolnost proti opotřebení.**
- **Pro vyšší řezné rychlosti a posuvy.**

Technický popis

Výška stopky	10 mm
Šířka stopky	10 mm
Pro \emptyset d_1 rýhovacího kolečka	15 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub	299920 5
Pro šířku rýhovacího kolečka b	4 mm
Pracovní rozsah	3 - 50 mm

Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	8 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RGE30° 2×AA
Pro rádlovaný profil	RGE45° BL/BR15°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Příslušenství

Sada náhradních dílů (3dílná), TK pouzdro, krycí destička, šroub Typ 5

299920 5