



Rádlovací tvářecí nástroj univerzální, Velikost stopky: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290090 10
GTIN	4030741688065
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Technický popis

Výška stopky	10 mm
Pro $\varnothing d_3$ zahloubení rýhovacího kolečka	11 mm
Osazený šroub	299925 1
Pracovní rozsah	3 - 40 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	15 mm
Šířka stopky	12 mm
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	6 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	6 mm

Opěrná podložka	299927 1
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RAA 2×AA
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Příslušenství

Osazený šroub Typ 1	299925 1
Opěrná podložka Typ 1	299927 1