



## Sada kombinovaných plochých záhlubníků v dřevěném stojanu, Velikost / velikost stopky: 1MK2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	156700 1MK2
GTIN	4033591011595
Třída artiklu	16C

### Popis

#### Provedení:

Sada držáků, záhlubníků a vodicích čepů pro obrábění nejčastěji využívaných  $\varnothing$  otvorů.

#### Použití:

**Pro zahlubování dle DIN** a pro příslušné kombinace čep / záhlubník pro stupňové otvory nebo zahlobení mimo rozsah normy.

#### Obsah:

Po 1 plochem záhlubníku č. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

Po 1 vodicím čepu č. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15

Po 1 držáku č. 156720 se stopkou: MK2

#### Upozornění:

Na poptávku se sady kombinovaných záhlubníků dodávají také v HSS s volitelným TIN-povlakem a také s naletovanými TK břity a vyměnitelnými destičkami ISO ve tvaru „T“.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 3

Počet břitů Z: 3

Rozsah zahlobení: 14,5 - 24,5 mm

### Technický popis

Rozsah zahloubení	14,5 - 24,5 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Plochý záhlubník

### Příslušenství

Držák kombinovaného plochého záhlubníku Velikost / velikost stopky 1MK2	156720 1MK2
---	-------------