

Garant

**Stranové štípací kleště pro elektroniku, pro materiály s obsahem železa, KW,
Celková délka: 135mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726742 135
GTIN	4062406395032
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Profesionální řezací kleště se snadno stříhajícím řezem. Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami aby bylo dosaženo přesného řezu. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. **2složkové rukojeti 2K** z odvodivého materiálu. **Vhodné dle ESD.**

Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflexní fosfátovanou vrstvou.

Technický popis

Délka břitu	8 mm
Celková délka	135 mm
Šířka hlavy	13,5 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	2 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	bez fazetky
Materiál	Uhlíková ocel (C70)
Povrch	antireflexně fosfátovaná
Atribut názvu produktu	KW

S otevírací pružinou

ano

Druh produktu

Řezací kleště