

**Garant**

**Stranové štípací kleště pro elektroniku, pro materiály s obsahem železa, FW,  
Celková délka: 135mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 726722 135    |
| GTIN           | 4062406395025 |
| Třída artiklu  | 71B           |

## Popis

### Provedení:

Profesionální řezací kleště se snadno stříhajícím řezem. Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami aby bylo dosaženo přesného řezu. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. **2složkové rukojeti 2K** z odvodivého materiálu. **Vhodné dle ESD.**

### Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflexní fosfátovanou vrstvou.

## Technický popis

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Délka břitu                         | 8 mm                     |
| Šířka hlavy                         | 13,5 mm                  |
| Celková délka                       | 135 mm                   |
| Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø | 2 mm                     |
| Elektrostatické vlastnosti          | EGB/ESD                  |
| Řezná fazetka                       | jemná fazetka            |
| Materiál                            | Uhlíková ocel (C70)      |
| Povrch                              | antireflexně fosfátovaná |
| Atribut názvu produktu              | FW                       |

S otevírací pružinou

ano

Druh produktu

Řezací kleště