

Garant**Stranové štípací kleště pro elektroniku, speciálně pro tvrdé dráty, KW,
Celková délka: 135mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	726762 135
GTIN	4062406395049
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Profesionální řezací kleště se snadno stříhajícím řezem. Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami aby bylo dosaženo přesného řezu. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. **2složkové rukojeti 2K** z odvodivého materiálu. **Vhodné dle ESD.**

Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflexní fosfátovanou vrstvou.

Technický popis

Šířka hlavy	13 mm
Délka břitu	12 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	1,3 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	0,4 mm
Celková délka	135 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	bez fazetky
Materiál	Uhlíková ocel (C70)
Povrch	antireflexně fosfátovaná

Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště