

Garant**Čelní štípací kleště pro elektroniku, SFW, Celková délka: 130mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726922 130
GTIN	4062406395056
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Profesionální řezací kleště se snadno stříhajícím řezem. Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami aby bylo dosaženo přesného řezu. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. **2složkové rukojeti** z odvodivého materiálu. **Vhodné dle ESD.**

Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflexní fosfátovanou vrstvou.

Technický popis

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,6 mm
Šířka hlavy	10 mm
Délka hlavy	10 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	velmi jemá fazetka
Materiál	uhlíková ocel (C70)
Povrch	antireflexně fosfátovaný
Atribut názvu produktu	SFW
Druh produktu	Řezací kleště

