

Garant**Špičaté kleště pro elektroniku s dlouhými čelistmi, Celková délka: 155mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	727162 155
GTIN	4062406395087
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami. S otevírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. **2složkové pláště na rukojeti** z odvodivého materiálu, **vhodné pro ESD**.

Ploché ostré čelisti, vnitřní strana rýhovaná.

Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflexní fosfátovanou vrstvou.

Technický popis

Celková délka	155 mm
Šířka hlavy	13 mm
Délka čelistí	32 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Provedení čelistí	ploché-špičaté, uvnitř rýhované
Rukojeť	2složkové opláštění rukojeti
Materiál	Uhlíková ocel (C70)
Povrch	antireflexně fosfátovaná.
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Ploché zaoblené kleště

