

HOLEX**90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Třída artiklu	220

Popis

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,41 stupeň
Počet břitů Z	6
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
\varnothing břitu D_c	40 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Upínací otvor \varnothing	16 mm

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	34,85 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
--	--------